

NEU!



40602  
mit Figuren und  
bel. Laterne



40705  
Heilige 3 Könige

Krippe 40651  
Figuren 40652 / 11 cm  
und bel. Laterne



40704 Esel

40703 Ochs

Figuren 10 cm



40701  
Schafe stehend

40702  
Schafe liegend

Brunnen lieferbar in hellem und dunklem Holz!



40659  
Brunnen, helles oder dunkles  
Holz, 130 mm, Ersatzbirne 53512



40658  
Ziehbrunnen,  
helles oder dunkles Holz,  
120 mm, Ersatzbirne 53511



40689  
Brunnen,  
Ersatzbirne 53511  
80 mm



40609 40610 (Flasche)



40668 40683 40670 40691

Mit Rauch!



40665 40669 40671 40679



40681 40682 40675 40676 40673 40674 40677

Mit Rauch!



40690 49694 40685 40687

40687 Mit Rauch!



40692 40693



NEU!

40697



NEU!  
LED!

40665

Modell	Lagerfeuer	Höhe mm	Ersatz- glühlampen
40559	Brunnen + Dach, dunkel	140	53512
40609	Rauchöl		
40610	Rauchöl 50 ml (Flasche)		
40658	Ziehbrunnen, helles od. dunkles Holz	120	53511
40659	Brunnen, helles od. dunkles Holz	130	53502
40665	Lagerfeuer mit Kessel	110	53502
40668	Feuerstelle mit Kessel	50	53502
40678	Feuerstelle mit Kessel	50	Flackerbirne
40669	Lagerfeuer mit Kessel	75	53502
40670	Feuerstoß mit Licht Rauchgenerator+Rauchöl	70	53511
40671	Lagerfeuer klein	60	53502
40672	Lagerfeuer mit Flackerl.	60	Flackerbirne
40673	Lagerfeuer groß mit Kess.	160	53502
40674	Lagerfeuer mit Kessel u. Flackerlicht	160	Flackerbirne
40675	Lagerfeuer mit Kessel	140	53502
40676	Lagerfeuer mit Kessel u. Flackerlicht	140	Flackerbirne
40677	Lagerfeuer mit Licht Rauchgenerator und Rauchöl	140	53502
40679	Lagerfeuer klein	40	53511
40680	Lagerfeuer mit Flackerlicht	40	Flackerbirne
40681	Lagerfeuer Naturholz	130	53502
40682	Lagerfeuer mit Flackerl.	130	Flackerbirne
40683	Lagerfeuer 4 eckig	100	53502
40685	Lagerfeuer mit Kessel	60	E 10 / 3,5 V
40687	Lagerfeuer mit Rauchgenerator	60	E 10 / 3,5 V
40689	Brunnen		53511
40690	Lagerfeuer	70	53511
40691	Lagerfeuer	70	53511
40693	Lagerfeuer mit Säge	Ø 80	53502
40692	Beduinlagerfeuer	Ø 100	53502
49694	Lagerfeuer mit LED, Batterie		
40697	Lagerfeuer ohne Kessel	Ø 20	53511
49665	Lagerfeuer mit LED	Ø 90	

## **Technische Daten:**

Betriebsspannung 3,5 V

## **zum Betreiben empfehlen wir:**

24 44 71 Beleuchtungstrafo 2,4 VA

24 44 72 dito m. Flacker 1 VA

24 54 30 Beleuchtungstrafo 8 VA

24 44 79 Batteriebox

**Made in Germany**

**[www.Kahlert-Licht.de](http://www.Kahlert-Licht.de)**





## Gebrauchsanleitung für Rauchlagerfeuer Set

Bei einer Betriebsspannung ab 3,2V bis 4,5V (auch für Batterie) kann der Lagerfeuertopf bis zu 2/3 mit dem Dampfdestillat gefüllt werden. Die Rauchdauer beträgt dann ca. 2-3 Stunden. Bei längerem Betrieb ohne Dampfliquidität wird der Dampfstift sehr heiß, es entsteht aber dadurch kein Schaden am Stift.

### Achtung:

Der Lagerfeuerkessel mit dem Dampfrohr hat bei sachgemäßer Behandlung eine fast unbegrenzte Lebensdauer. Daher also keinesfalls am Dampfrohr hantieren, da für Schäden, die durch äußere Einwirkungen entstanden sind, kein Ersatz geleistet wird. Voraussetzung für eine lange und sichere Betriebsdauer ist die Verwendung der reinen und wohlriechenden Dampfdestillate-SEUTHE. Verwenden Sie bitte in ihrem eigenen Interesse keine anderen Flüssigkeiten. Das Rauchlagerfeuer ist bei sachgemäßer Bedienung vollkommen ungefährlich.