

NEU!



40602
mit Figuren und
bel. Laterne



40705
Heilige 3 Könige

Krippe 40651
Figuren 40652 / 11 cm
und bel. Laterne



40704 Esel

40703 Ochs

Figuren 10 cm



40701
Schafe stehend

40702
Schafe liegend

Brunnen lieferbar in hellem und dunklem Holz!



40659
Brunnen, helles oder dunkles
Holz, 130 mm, Ersatzbirne 53512



40658
Ziehbrunnen,
helles oder dunkles Holz,
120 mm, Ersatzbirne 53511



40689
Brunnen,
Ersatzbirne 53511
80 mm



40609 40610 (Flasche)



40668 40683 40670 40691

Mit Rauch!



NEU!

40697



40665 40669 40671 40679



NEU!
LED!

40665



40681 40682 40675 40676 40673 40674 40677

Mit Rauch!



40690 49694 40685 40687

40687 Mit Rauch!



40692 40693

| Modell | Lagerfeuer | Höhe mm | Ersatz- glühlampen |
|--------|---|------------|-----------------------|
| 40559 | Brunnen + Dach, dunkel | 140 | 53512 |
| 40609 | Rauchöl | | |
| 40610 | Rauchöl 50 ml (Flasche) | | |
| 40658 | Ziehbrunnen, helles od. dunkles Holz | 120 | 53511 |
| 40659 | Brunnen, helles od. dunkles Holz | 130 | 53502 |
| 40665 | Lagerfeuer mit Kessel | 110 | 53502 |
| 40668 | Feuerstelle mit Kessel | 50 | 53502 |
| 40678 | Feuerstelle mit Kessel | 50 | Flackerbirne |
| 40669 | Lagerfeuer mit Kessel | 75 | 53502 |
| 40670 | Feuerstoß mit Licht Rauchgenerator+Rauchöl | 70 | 53511 |
| 40671 | Lagerfeuer klein | 60 | 53502 |
| 40672 | Lagerfeuer mit Flackerl. | 60 | Flackerbirne |
| 40673 | Lagerfeuer groß mit Kess. | 160 | 53502 |
| 40674 | Lagerfeuer mit Kessel u. Flackerlicht | 160 | Flackerbirne |
| 40675 | Lagerfeuer mit Kessel | 140 | 53502 |
| 40676 | Lagerfeuer mit Kessel u. Flackerlicht | 140 | Flackerbirne |
| 40677 | Lagerfeuer mit Licht Rauchgenerator und Rauchöl | 140 | 53502 |
| 40679 | Lagerfeuer klein | 40 | 53511 |
| 40680 | Lagerfeuer mit Flackerlicht | 40 | Flackerbirne |
| 40681 | Lagerfeuer Naturholz | 130 | 53502 |
| 40682 | Lagerfeuer mit Flackerl. | 130 | Flackerbirne |
| 40683 | Lagerfeuer 4 eckig | 100 | 53502 |
| 40685 | Lagerfeuer mit Kessel | 60 | E 10 / 3,5 V |
| 40687 | Lagerfeuer mit Rauchgenerator | 60 | E 10 / 3,5 V |
| 40689 | Brunnen | | 53511 |
| 40690 | Lagerfeuer | 70 | 53511 |
| 40691 | Lagerfeuer | 70 | 53511 |
| 40693 | Lagerfeuer mit Säge | Ø 80 | 53502 |
| 40692 | Beduinlagerfeuer | Ø 100 | 53502 |
| 49694 | Lagerfeuer mit LED, Batterie | | |
| 40697 | Lagerfeuer ohne Kessel | Ø 20 | 53511 |
| 49665 | Lagerfeuer mit LED | Ø 90 | |

Technische Daten:

zum Betreiben empfehlen wir:

403402 Trafo 3,2V, 3,2VA

244472 dito m. Flacker 2,4V, 1,2VA

403403 Trafo 3,2V, 6VA

403404 Trafo 3,2V, 12VA

244479 Batteriebox