

DATENBLATT

PLANETEN-GETRIEBE G700

Best.-Nr. G700

Planeten-Getriebe G700 für Radarantriebe, Seilwinden, etc.

Für Windmühlen, Radarantriebe, Seilwinden oder auch Raupenfahrzeuge ist unser G700 bestens geeignet!

Wie auch der G5 verfügt der G700 über eine 1,5 mm Kunststoffwelle. Mit 3 V und einer Untersetzung von 1:699 ist er für seine Größe erstaunlich kräftig.

Im stationären Einsatz kann er durch unsere PWM ergänzt werden, um die Drehzahl fein regulieren zu können.

Dadurch ist ein sehr gleichmäßig laufender langsamer Antrieb auf kleinstem Raum verfügbar.



Grösse: 30 x 6 mm (L x D)

Technische Daten	G700
Spannungsbereich in V	0,15 - 3
Drehzahl in U/min	4 - 40
Durchmesser in mm	6
Länge in mm	30
Achsdurchmesser in mm	1,5

G700

Spannung in V	U/Min
0,2	4
0,5	6,6
1	13
1,5	20
2	30
3	40

