



Jahre Garantie\*

## ANSMANN ALCS 2-24A

Stecker-Ladegerät für wartungsfreie 2V, 6V, 12V oder 24V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Akkus ab 1.3Ah

### Features

- Hochwertiges Automatik-Ladegerät für Pb-Akkus - alle Bleiakkus sind ladbar (Blei-Gel, Blei-Vlies, Blei-Säure)
- Geringes Gewicht durch modernster Schaltungsnetzteiltechnologie
- Die perfekte und zuverlässige Ladung + Erhaltungsladung für Ihre Autobatterie, Moped, Roller, Motorrad, für die Werkstatt und zum Angeln (Echolot, Fischfinder, Sonargerät, Futterboote)
- Automatische Erkennung der Akkuspannung (2V / 6V / 12V / 24V)
- Ausgang: 2-24V 300-900mA
- Automatischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- Erhaltungsladung
- 3 Jahre Garantie



Spannung



Ladestrom



Überladeschutz



Kabellänge



**Artikelnummer:** 9164016  
**Lieferumfang:** ALCS 2-24A mit Polklemmen, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85044055900  
**Verpackungseinheit:** 10 (385 × 212 × 165 mm)  
**Preis:** 34,99 €



### Spezifikationen

<b>Eingangsspannung</b>	230V AC
<b>Max. Ausgangsstrom</b>	0,9 A
<b>Akkuspannung</b>	2 V / 6 V / 12 V / 24 V
<b>Ausgang</b>	2V: 900mA 6V: 700mA 12V: 600mA 24V: 300mA
<b>geeignet für</b>	Blei-Säure-, Blei-Gel-, Blei-Vlies-Akkus
<b>Akkukapazität ab</b>	1,3 Ah
<b>Überladeschutz</b>	Ja
<b>Automatische Spannungserkennung</b>	Ja
<b>Ladestromregelung</b>	Ja
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Verpackung</b>	Karton
<b>Lagertemperatur</b>	-25 - 70 °C
<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 25 °C