

# VARTA RECH.ACCU Power AA 2100mAh Blister 4



VARTA RECHARGE ACCU Power:  
Die leistungsstärkste Produktlinie  
mit bester Batterieleistung.

GTIN / EAN



## Information

- Sofort einsatzbereit da vorgeladen und mit sehr geringer Selbstentladung.
- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Passend für alle Ladegeräte und Standardanwendungen
- Hält in Digitalkameras bis zu 8 Mal länger\*
- \* vs. VARTA Energy. Basierend auf der IEC 60086-2 (ed. 13.0) DSC-Test pro Erstladung. Kann je nach Gerät variieren.

## Artikeldetails

Bestellnummer	56706 101 404
UVP (inkl. Mwst.)	13,99 EUR
Zolltarifnummer	85075000
Ursprungsland	China
IEC	HR6
Andere	56706, AA, Stilo
Nennkapazität	2100 mAh
Volt	1,2
System	Nickel-Hybrid
Verbrauchereinheit	4

## Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 550692	80,0	16,0	120,0	0,120
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)	10	40 08496 550708	80,0	126,5	83,5	1,231
VSK (Versandkarton)	100	40 08496 550715	135,0	422,0	174,0	12,456
PAL (Palette)	7800	40 08496 749034	800,0	1.200,0	1.194,0	992,568

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE)
6	13	78	10

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



