

# VARTA RECH.ACCU Power AA 2600mAh Blister 2



VARTA RECHARGE ACCU Power:  
Die leistungsstärkste Produktlinie  
mit bester Batterieleistung.

GTIN / EAN



## Information

- Einzigartig: Höchste "Ready to Use" Kapazität für AA mit 2600 mAh
- Vorgeladen für den sofortigen Einsatz und sehr geringe Selbstentladung
- Geeignet für die anspruchsvollsten Geräte wie Fotokameras und Blitzgeräte - sowie für alle Ladegeräte und alle Standardgeräte
- Hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar.
- Hält in Digitalkameras bis zu 10 Mal länger\*
- \* vs. VARTA Energy. Basierend auf der IEC 60086-2 (ed. 13.0) DSC-Test pro Erstladung. Kann je nach Gerät variieren.

## Artikeldetails

Bestellnummer	05716 101 402
UVP (inkl. Mwst.)	11,99 EUR
Zolltarifnummer	85075000
Ursprungsland	China
IEC	HR6
Andere	5716, AA, Stilo
Nennkapazität	2600 mAh
Volt	1,2
System	Nickel-Hybrid
Verbrauchereinheit	2

## Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 745937	80,0	16,0	120,0	0,064
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)	10	40 08496 745944	80,0	126,5	83,5	0,671
VSK (Versandkarton)	100	40 08496 745951	135,0	422,0	174,0	6,856
PAL (Palette)	7800	40 08496 745968	800,0	1.200,0	1.194,0	555,768

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE)
6	13	78	10

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



