

**Screwty M23****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Der Screwty® Aufsatz ist sowohl für freikonfektionierbare M23 Rundsteckverbinder, als auch für umspritzte M23 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von  $26,2 \pm 0,3$  mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 2-2,5 Nm.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Screwty M23
Best.-Nr.	<a href="#">1981560000</a>
Ausführung	Werkzeuge, Verschraubungswerkzeug
GTIN (EAN)	4032248677702
VPE	1 Stück

**Screwty M23**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 23 g

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC001583	ETIM 4.0	EC001583
ETIM 5.0	EC001583	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-06
eClass 7.1	27-14-92-06	eClass 8.1	27-14-92-06
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-90-90

**Zulassungen**

ROHS Konform

**Downloads**

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)