

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul „TS 35 PT6“ und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungs-dichtungen finden Sie im Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8000007627
Typ	BG GHDE 10P REG
Ausführung	Gehäuse, IP 54, Polycarbonat, GF 10
GTIN (EAN)	4050118116403
VPE	1 Stück

BG GHDE 10P REG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+40 °C Lagertemperatur

Allgemeine Angaben

Halogene	Nein	Isolierstoff	Polycarbonat, GF 10
Schutzart	IP 54	Silikone	Nein
Farbe	schwarz	Brennbarkeitsklasse nach UL94	5VA
Deckelbefestigung	Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben	Drehmoment Deckelschrauben	2 Nm

Allgemeine Angaben - Stecker

Brennbarkeitsklasse nach UL94 5VA

Technische Daten für Geräte-Einbau

Einbaubare Verlustleistung	siehe Projektierungshilfen	Isolierstoff Klappdeckel	Polycarbonat
Materialfarbe Klappdeckel	transparent	Max. Anzahl einbaubarer REG Module (18 mm)	6

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-98-90	eClass 7.0	27-14-24-09
------------	-------------	------------	-------------

BG GHDE 10P REG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zeichnungen

