

**JACKPAC  
SAI JP 5P LG 100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Kleingehäuse mit 5-poliger M12 Buchse und Stecker zum Einbau von Miniaturelektroniken. Das Gehäuse ist vergießbar und erreicht dadurch IP68. Die Ausführung ist ideal für Nachrüstungen und Montage direkt an Sensoren geeignet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">8794080000</a>
Typ	SAI JP 5P LG 100
Ausführung	Elektronikgehäuse, JACKPAC , Breite: 14.4 mm
GTIN (EAN)	4032248483914
VPE	1 Stück

**JACKPAC  
SAI JP 5P LG 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	86 mm	Breite	14,4 mm
Höhe	36 mm	Nettogewicht	3.263 g

**Systemkennwerte**

Anzahl Anschlüsse	2	Anzahl Anschlußebenen	1
Anzahl der LP pro Modul	1	Leiterplattenstärke	1 mm
Art der LP-Kontaktierung	Lötanschluss, über Draht	Toleranz der Leiterplattenkontur	±0,1 mm
Querverbindung	Nein	Kontakt zur Tragschiene	Nein
Schutzart	IP 68	Vergießbarkeit	Ja
max. Verlustleistung	0,4 W		

**Werkstoffdaten**

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Isolierstoff	PBT GF
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktoberfläche	vergoldet
Dauergebrauchstemperatur, min.	-25 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	85 °C

**Klassifikationen**

eClass 6.0	27-14-91-07	eClass 7.0	27-14-91-07
------------	-------------	------------	-------------

**Zulassungen**

Zulassungen