

**JACKPAC
SAI JP 4P LG 100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kleingehäuse mit 4-poliger M12 Buchse und Stecker zum Einbau von Miniaturelektroniken. Das Gehäuse ist vergießbar und erreicht dadurch IP68. Die Ausführung ist ideal für Nachrüstungen und Montage direkt an Sensoren geeignet.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8794090000
Typ	SAI JP 4P LG 100
Ausführung	Elektronikgehäuse, JACKPAC , Breite: 14.4 mm
GTIN (EAN)	4032248483921
VPE	1 Stück

JACKPAC SAI JP 4P LG 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	86 mm	Breite	14,4 mm
Höhe	36 mm	Nettogewicht	3.263 g

Systemkennwerte

Anzahl Anschlüsse	2	Anzahl Anschlußebenen	1
Anzahl der LP pro Modul	1	Leiterplattenstärke	1 mm
Art der LP-Kontaktierung	Lötanschluss, über Draht	Toleranz der Leiterplattenkontur	±0,1 mm
Querverbindung	Nein	Kontakt zur Tragschiene	Nein
Schutzart	IP 68	Vergießbarkeit	Ja
max. Verlustleistung	0,4 W		

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Isolierstoff	PBT GF
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktoberfläche	vergoldet
Dauergebrauchstemperatur, min.	-25 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	85 °C

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-07	eClass 7.0	27-14-91-07
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen