

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in
Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8808440000
Typ	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Ausführung	Einbaufansch, RJ45 Modul-Flansch, gerade, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP 67
GTIN (EAN)	4032248506026
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 54,7 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
Verlegetemperatur

Downloads

Zulassung GL Guidelines GL_Certificate.pdf Zulassung GOST POCC
DE.ME25.B01411.pdf

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung		Aufbau	Einbaufansch mit Montagerahmen und RJ45-Modul mit Schneid-Klemm-Technik Deckel unverlierbar
Beschaltung	RJ45 Modul-Flansch, gerade farbcodierte Anschlussbelegung nach EIA/TIA T568 A.	Farbe	lichtgrau
Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Montageart	Schaltschrank, Verteilerkasten
Schirmung	360° Schirmkontaktierung	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	750		

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 6,
IEC 60603-7-5

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001264	ETIM 3.0	EC001264
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 4.1	27-25-05-04
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.0	27-25-05-04
eClass 7.0	27-25-05-04		

Zulassungen

Zulassungen



Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

