

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in
Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8808450000
Typ	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
Ausführung	Einbaufansch, Kupplungs-Flansch, gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP 67
GTIN (EAN)	4032248506033
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 51 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
Verlegetemperatur

Downloads

Zulassung GL Guidelines GL_Certificate.pdf Zulassung GOST POCC
DE.ME25.B01411.pdf

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	RJ45
Artikelbeschreibung		Aufbau	Einbaufansch mit Montagerahmen und RJ45-Modul Buchse-Buchse Deckel unverlierbar
	Kupplungs-Flansch, gerade		
Farbe	lichtgrau	Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0
Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kontakttoberfläche	Gold über Nickel
Montageart	Schaltschrank, Verteilerkasten	Schirmung	360° Schirmkontaktierung
Schutzart	IP 67	Steckzyklen	750

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 6,
IEC 60603-7-5

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001264	ETIM 3.0	EC001264
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 4.1	27-25-05-04
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.0	27-25-05-04
eClass 7.0	27-25-05-04		

Zulassungen

Zulassungen



Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

