

**Industrial Ethernet
IE-XM-USB/USB-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in
Kunststoff inkl. USB-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8892670000
Typ	IE-XM-USB/USB-IP67
Ausführung	Einbaufansch, USB-Flansch, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP 67
GTIN (EAN)	4032248641123
VPE	1 Stück

**Industrial Ethernet
IE-XM-USB/USB-IP67**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	38 g
--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...+85 °C	Lagertemperatur
Verlegetemperatur		

Allgemeine Daten

Anschluss 1	USB	Anschluss 2	USB
Artikelbeschreibung	USB-Flansch	Farbe	lichtgrau
Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Montageart	Schaltschrank, Verteilerkasten	Schirmung	360° Schirmkontaktierung
Schutzart	IP 67	Steckzyklen	750

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000211	UNSPSC	31-16-23-03
eClass 5.1	27-18-26-02	eClass 6.0	27-25-05-04
eClass 7.0	27-25-05-04		

Zulassungen

Zulassungen



Industrial Ethernet IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

