

## RSD Diodenbox 8 Di 3A 1600V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Schnittstellen mit Dioden als Überspannungsschutz,  
Lampentest oder Verpolungsschutz.

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">8943110000</a>
Typ	Diodenbox 8 Di 3A 1600V
GTIN (EAN)	4032248752300
VPE	1 Stück

**RSD  
Diodenbox 8 Di 3A 1600V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**
**Abmessungen und Gewichte**

Länge	125 mm	Breite	55,5 mm
Höhe	100 mm	Nettogewicht	430 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	0...+70°C	Umgebungstemperatur	+70°C
Lagertemperatur	-40...+60 °C		

**Anschluss Daten**

Anschlussart	Zugfederanschluss	Art der Komponente	Diode
--------------	-------------------	--------------------	-------

**Bemessungsdaten**

Nennstrom pro Anschluss	3 A
-------------------------	-----

**Isolationskoordinaten**

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

**Anschluss Feld**

Art der Verbindung	Zugfederanschluss	Klemmbereich, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, max.	1 mm <sup>2</sup>	Abisolierlänge	7 mm

**Klassifikationen**

eClass 6.0	25-13-90-90	eClass 7.0	25-13-90-90
------------	-------------	------------	-------------