

**Schneidwerkzeuge
KT 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm bzw. 20 mm Außendurchmesser.

Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9002660000
Typ	KT 12
Ausführung	Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
GTIN (EAN)	4008190181970
VPE	1 Stück

**Schneidwerkzeuge
KT 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	215 mm	Breite	66 mm
Höhe	28 mm	Gewicht	300 g
Nettogewicht	331,7 g		

Technische Daten

Ausführung mechanisch Einhand

Daten-, Telefon- und Steuerkabel

Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø 12 mm

max. Schneidleistung - Aluminiumkabel

Aluminiumkabel eindrätig, max. (mm ²)	25 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (AWG)	6
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (mm ²)	25 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. Ø	8 mm

max. Schneidleistung - Kupferkabel

Kupferkabel - eindrätig, max.	16 mm ²	Kupferkabel - eindrätig, max. (AWG)	6
Kupferkabel - feindrätig, max.	35 mm ²	Kupferkabel - feindrätig, max. (AWG)	2
Kupferkabel - mehrdrätig, max.	25 mm ²	Kupferkabel - mehrdrätig, max. (AWG)	3
Kupferkabel, max. Ø	12 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000142	ETIM 3.0	EC000142
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-20-02
eClass 5.1	21-04-03-02	eClass 6.0	21-04-90-90
eClass 7.0	21-04-90-90		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Werkzeug geschlossen
Artikelbeschreibung	Schneidwerkzeug bis 12mm Außendurchmesser
Produktbeschreibung	Schneidwerkzeug zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln bis 12 mm Ø

- Nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter!

Zulassungen

Zulassungen

