

Zubehör MEHA KP RT M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Typ	MEHA KP RT M-D-SPX
Best.-Nr.	9003610000
Ausführung	Zubehör, Messersatz, Leiter mit Spezialisolationen, 7mm
GTIN (EAN)	4008190058272
VPE	1 Stück

**Zubehör
MEHA KP RT M-D-SPX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	26 mm	Breite (inch)	1,024 inch
Höhe	11,5 mm	Höhe (inch)	0,453 inch
Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Gewicht	13 g	Nettogewicht	3,68 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Abisolierwerkzeuge

Abisolierlänge, max.	7 mm	Abisolierlänge, min.	3 mm
Farbe	rot	Kabeltyp	Leiter mit Spezialisolationen
Leiterdurchmesser, max.	0,5 mm	Leiterdurchmesser, min.	0,3 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)