

Werkzeug Zubehör MEHA KP GN M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspleißen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9003620000
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX
Ausführung	Werkzeug Zubehör, Messersatz, Leiter mit Spezialisolationen, 7 mm
GTIN (EAN)	4008190130527
VPE	1 Stück

Werkzeug Zubehör MEHA KP GN M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Gewicht	8 g	Nettogewicht	3,68 g
---------	-----	--------------	--------

maximale Abisolierleistung

Kabeltyp	Leiter mit Spezialisolationen	Farbe	grün
Leiterdurchmesser, min.	0,55 mm	Leiterdurchmesser, max.	0,8 mm
Abisolierlänge, min.	3 mm	Abisolierlänge, max.	7 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001509	ETIM 3.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	27-33-02-06
eClass 5.1	21-04-91-14	eClass 6.0	21-04-91-14
eClass 7.0	21-04-91-14		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Messersatz für Mini-Duro-Stripax bis AWG20 für PTFE
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen