

Werkzeuge
M-D-STRIPAX AWG 26+28**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

- Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspleißen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Typ	M-D-STRIPAX AWG 26+28
Best.-Nr.	9003710000
Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug, Leiter mit Spezialisolationen, 7mm
GTIN (EAN)	4008190034184
VPE	1 Stück

Werkzeuge M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	82 mm	Breite (inch)	3,228 inch
Höhe	135 mm	Höhe (inch)	5,315 inch
Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Gewicht	110 g	Nettogewicht	97,28 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Abisolierwerkzeuge

Abisolierlänge, max.	7 mm	Kabeltyp	Leiter mit Spezialisolationen
Leiterdurchmesser, max.	0,5 mm	Leiterdurchmesser, min.	0,3 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datenblatt

Werkzeuge
M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

