

**Werkzeuge**  
**M-D-STRIPAX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Mit Innenleiter von 1 mm  $\varnothing$
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	M-D-STRIPAX LWL
Best.-Nr.	<a href="#">9003750000</a>
Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug, POF-Leiter mit Innenleiter 1 mm $\varnothing$ , 7.5mm
GTIN (EAN)	4008190068042
VPE	1 Stück

## Werkzeuge M-D-STRIPAX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	82 mm	Breite (inch)	3,228 inch
Höhe	135 mm	Höhe (inch)	5,315 inch
Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Gewicht	110 g	Nettogewicht	96,73 g

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Abisolierwerkzeuge

Abisolierlänge, max.	7,5 mm	Farbe	grau
Kabeltyp	POF-Leiter mit Innenleiter 1 mm Ø	Leiterdurchmesser, max.	1 mm

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)