

**Schneidwerkzeug
SWIFTY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kombiniertes Schneid-Schraub-Werkzeug Swifty®
und Swifty®set zum quetschfreien Schneiden von
Kupferkabel bis 1,5 mm² eindrätig und 2,5 mm²
feindrätig.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9006020000
Typ	SWIFTY
Ausführung	Schneidwerkzeug, Einhandschneider
GTIN (EAN)	4032248257409
VPE	1 Stück

Datenblatt

**Schneidwerkzeug
SWIFTY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	35 mm	Breite	18 mm
Höhe	40 mm	Gewicht	20 g
Nettogewicht	17,2 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch Einhand
------------	--------------------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000142	ETIM 3.0	EC000142
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-20-02
eClass 5.1	21-04-03-02	eClass 6.0	21-04-90-90
eClass 7.0	21-04-90-90		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Schneideinsatz für Swifty-Set
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelschneider zum Aufschieben auf unisolierte Schraubendreher mit 3,5 mm Klingendurchmesser • Geringe Handkräfte • Selbsttätiges Öffnen des Schneidmessers • Ergonomische Griffgestaltung

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	---