

**Crimpwerkzeug
CTN 25 D5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für nicht isolierte Verbinder**

gerollte Kabelschuhe, Rohrkabelschuhe, Stiftkabelschuhe,
Parallel- und Serienverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9006230000
Typ	CTN 25 D5
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 10 mm ² , 25 mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4008190198459
VPE	1 Stück

Datenblatt

**Crimpwerkzeug
CTN 25 D5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	250 mm	Gewicht	730 g
Nettogewicht	645,78 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	n. isol. Verbinder	Crimpbereich, min.	10 mm ²
Crimpbereich, max.	25 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, min.	10 mm ²	Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Crimpprofil 2, min.	16 mm ²	Crimpprofil 3, min.	25 mm ²

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000168	ETIM 3.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel J
Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für nicht isolierte Verbinder 10-25 mm ² (Rohrkabelschuhe)
Produktbeschreibung	Für nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder 10...25 mm² <ul style="list-style-type: none"> • gerollte Kabelschuhe nach DIN 46235 • Stiftkabelschuhe • Parallel- und Serienverbinder • Hexagon-Crimp

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt**Crimpwerkzeug
CTN 25 D5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen