

**DMS 3 SET 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9007470000</a>
Typ	DMS 3 SET 1
Ausführung	Elektrischer Drehmomentschrauber, 1/4" DIN 3126 Form E6,3, 3
GTIN (EAN)	4008190299224
VPE	1 Stück

**DMS 3 SET 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	325 mm	Breite	205 mm
Gewicht	2.004 g	Nettogewicht	1.887,73 g

**Elektroschrauber**

Akku - Batterien	2 Ni-Cd Zellen à 1,2 V	Akkugewicht	122 g
Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3	Drehmomenteinstellung, max.	3 Nm
Drehmomenteinstellung, min.	0,4 Nm	Gewicht	2.004 g
Gewicht - Ladegerät	700 g	Ladegerät - Ausgang	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA
Ladegerät - Eingang	230 V AC; 50 Hz; 50 mA	Ladezeit	1 h
Nennspannung	2,4 V	Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 400 min <sup>-1</sup>

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC001395	ETIM 3.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 4.1	21-05-08-01
eClass 5.1	21-05-08-01	eClass 6.0	21-05-08-90
eClass 7.0	21-05-08-04		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Akku - Drehmomentschrauber inkl. Akku, Ladegerät, Bits, Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung	Elektroschrauber inklusive Akku, Ladegerät und Bitsortiment im Kunststoffkoffer

**Zulassungen**

Zulassungen



**DMS 3 SET 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Elektrisch- bzw. Akku betriebener Drehmomentschrauber**




Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9007450000</a>	AKKU DMS 3	Werkzeuge, Batterie	4008190450106	1 Stück
<a href="#">9007460000</a>	LADEGERAET DMS 3	Ladegerät Batterie	4008190404970	1 Stück

**Bits E6,3 - Kreuz Pozidriv / Supadriv**



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
 Kreuzschlitz-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9024100000</a>	BIT E6,3 PZ1x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 1	4008190870713	5 Stück
<a href="#">9024110000</a>	BIT E6,3 PZ2x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 2	4008190870706	5 Stück

**DMS 3 SET 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Bit-Sortiment E6,3**




1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9024970000</a>	Bit-Box WI DMS 3	Schraubwerkzeug	4032248068067	1 Stück

**Bits E6,3 - Kreuz Phillips / Recess**



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
 Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9024090000</a>	BIT E6,3 PH2x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 2	4008190870720	5 Stück
<a href="#">9024080000</a>	BIT E6,3 PH1x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 1	4008190870744	5 Stück

## DMS 3 SET 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### Bits E6,3 - Schlitz

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
 Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126



### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9024020000</a>	BIT E6,3 0,6x3,5x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm	4008190852627	5 Stück
<a href="#">9009430000</a>	BIT E6,3 0,8x4,0x50		4032248267460	5 Stück
<a href="#">9009420000</a>	BIT E6,3 0,6x3,5x50	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 50 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm	4032248267453	5 Stück
<a href="#">9009440000</a>	BIT E6,3 1,0x5,5x50	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 50 mm, Klingenstärke (A): 1 mm	4032248267477	5 Stück
<a href="#">9024040000</a>	BIT E6,3 1,0x5,5x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 1 mm	4008190852665	5 Stück
<a href="#">9009410000</a>	BIT E6,3 0,5x3,0x50	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 50 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm	4032248267439	5 Stück
<a href="#">9024030000</a>	BIT E6,3 0,8x4,0x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm	4008190852658	5 Stück
<a href="#">9020740000</a>	BIT E6,3 1,2x6,5x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 6.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 1.2 mm	4032248504718	5 Stück
<a href="#">9025570000</a>	BIT E6,3 Z 0.6X3.5X39	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 39 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm	4008190161866	5 Stück
<a href="#">9020750000</a>	BIT E6,3 0,4x2,5x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm	4032248504725	5 Stück
<a href="#">9024000000</a>	BIT E6,3 0,5x3,0x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm,	4008190852634	5 Stück

Erstellungs-Datum 15. Februar 2013 08:07:19 MEZ

**DMS 3 SET 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zubehör**Klingenlänge: 70 mm,  
Klingenstärke (A): 0.5 mm[9025590000](#) BIT E6.3 Z 0.8X4.OX39

Schraubendrehereinsatz, 4008190151935 10 Stück

Klingenbreite (B): 4 mm,

Klingenlänge: 39 mm,

Klingenstärke (A): 0.8 mm