

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9007480000
Typ	DMS 3 SET 2
Ausführung	Elektrischer Drehmomentschrauber, 1/4" DIN 3126 Form E6,3, 2
GTIN (EAN)	4008190405298
VPE	1 Stück

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	325 mm	Breite	205 mm
Gewicht	2.004 g	Nettogewicht	2.010,73 g

Elektroschrauber

Akku - Batterien	2 Ni-Cd Zellen à 1,2 V	Akkugewicht	122 g
Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3	Drehmomenteinstellung, max.	2 Nm
Drehmomenteinstellung, min.	0,4 Nm	Gewicht	2.004 g
Gewicht - Ladegerät	700 g	Ladegerät - Ausgang	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA
Ladegerät - Eingang	230 V AC; 50 Hz; 50 mA	Ladezeit	1 h
Nennspannung	2,4 V	Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 400 min ⁻¹

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001395	ETIM 3.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 4.1	21-05-08-01
eClass 5.1	21-05-08-01	eClass 6.0	21-05-08-90
eClass 7.0	21-05-08-04		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Akku - Drehmomentschrauber wie Set 1, zusätzlich 1 weiterer Akku
Produktbeschreibung	wie Set 1 mit einem zusätzlichen Akku

Zulassungen

Zulassungen



DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Elektrisch- bzw. Akku betriebener Drehmomentschrauber



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9007450000	AKKU DMS 3	Werkzeuge, Batterie	4008190450106	1 Stück
9007460000	LADEGERAET DMS 3	Ladegerät Batterie	4008190404970	1 Stück

Bits E6,3 - Kreuz Pozidriv / Supadriv



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
 Kreuzschlitz-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9024100000	BIT E6,3 PZ1x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 1	4008190870713	5 Stück
9024110000	BIT E6,3 PZ2x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 2	4008190870706	5 Stück

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Bit-Sortiment E6,3




1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9024970000	Bit-Box WI DMS 3	Schraubwerkzeug	4032248068067	1 Stück

Bits E6,3 - Kreuz Phillips / Recess



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
 Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9024090000	BIT E6,3 PH2x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 2	4008190870720	5 Stück
9024080000	BIT E6,3 PH1x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 1	4008190870744	5 Stück

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Bits E6,3 - Schlitz

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
 Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9024020000	BIT E6,3 0,6x3,5x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm	4008190852627	5 Stück
9009430000	BIT E6,3 0,8x4,0x50		4032248267460	5 Stück
9009420000	BIT E6,3 0,6x3,5x50	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 50 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm	4032248267453	5 Stück
9009440000	BIT E6,3 1,0x5,5x50	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 50 mm, Klingenstärke (A): 1 mm	4032248267477	5 Stück
9024040000	BIT E6,3 1,0x5,5x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 1 mm	4008190852665	5 Stück
9009410000	BIT E6,3 0,5x3,0x50	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 50 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm	4032248267439	5 Stück
9024030000	BIT E6,3 0,8x4,0x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm	4008190852658	5 Stück
90202740000	BIT E6,3 1,2x6,5x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 6.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 1.2 mm	4032248504718	5 Stück
9025570000	BIT E6,3 Z 0.6X3.5X39	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 39 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm	4008190161866	5 Stück
90202750000	BIT E6,3 0,4x2,5x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm	4032248504725	5 Stück
9024000000	BIT E6,3 0,5x3,0x70	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm,	4008190852634	5 Stück

Erstellungs-Datum 15. Februar 2013 08:07:25 MEZ

Datenblatt**DMS 3 SET 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

ZubehörKlingenlänge: 70 mm,
Klingenstärke (A): 0.5 mm[9025590000](#) BIT E6.3 Z 0.8X4.OX39

Schraubendrehereinsatz, 4008190151935 10 Stück

Klingenbreite (B): 4 mm,

Klingenlänge: 39 mm,

Klingenstärke (A): 0.8 mm