

**Schraubendreher
SDIZ 0.6X3.5X100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9008450000
Typ	SDIZ 0.6X3.5X100
Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4032248056446
VPE	1 Stück

Datenblatt

**Schraubendreher
SDIZ 0.6X3.5X100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	205 mm	Gewicht	44,4 g
Nettogewicht	35,9 g		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000158	ETIM 3.0	EC000158
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 4.1	21-04-04-01
eClass 5.1	21-04-04-01	eClass 6.0	21-04-04-01
eClass 7.0	21-04-04-90		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Schraubendreher mit Zapfenklinge 0,6x3,5x100
Produktbeschreibung	VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-Griff

Zulassungen

Zulassungen

