

**SKS 2,0-8,0 MR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9008870000</a>
Typ	SKS 2,0-8,0 MR
Ausführung	Stiftschlüssel
GTIN (EAN)	4032248266623
VPE	1 Stück

## SKS 2,0-8,0 MR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	130 mm	Gewicht	216 g
Nettogewicht	203 g		

### Technische Daten

Ausführung	Kugelkopf mit Magicring
------------	-------------------------

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000149	ETIM 3.0	EC000149
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 4.1	21-04-04-01
eClass 5.1	21-04-04-01	eClass 6.0	21-04-04-01
eClass 7.0	21-04-04-90		

### Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf
Produktbeschreibung	<b>7-teiliger Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf und MagicRing</b> hält Normschrauben dank Federstahlring in jeder Lage fest (ab Größe 3), <b>mit Kugelkopf:</b> zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°.

### Zulassungen

Zulassungen

