

TH-S 9-40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9008880000
Typ	TH-S 9-40
Ausführung	Stiftschlüssel
GTIN (EAN)	4032248266630
VPE	1 Stück

TH-S 9-40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	98 mm	Gewicht	208 g
Nettogewicht	513,2 g		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000149	ETIM 3.0	EC000149
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 4.1	21-04-04-01
eClass 5.1	21-04-04-01	eClass 6.0	21-04-04-01
eClass 7.0	21-04-04-90		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Torx-Stiftschlüssel-Satz mit Bohrung in der Klingenspitze 8-teilig
Produktbeschreibung	8-teiliger Torx-TH-Stiftschlüssel-Satz mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant) , zum Verschrauben von Torx und Torx-TH Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil)

Zulassungen

Zulassungen

