

**Schraubendreher
SD TH15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Torx® TH-Schraubendreher mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TH zum Verschrauben von Torx® und Torx®-TH Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9009170000
Typ	SD TH15
Ausführung	Schraubendreher, Klingenlänge: 80 mm, Klingenstärke (A): 15 mm
GTIN (EAN)	4032248267149
VPE	1 Stück

**Schraubendreher
SD TH15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	119 mm	Gewicht	56 g
Nettogewicht	59 g		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000801	ETIM 3.0	EC000801
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 4.1	21-04-04-01
eClass 5.1	21-04-04-01	eClass 6.0	21-04-04-01
eClass 7.0	21-04-04-90		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Torx-Schraubendreher mit Bohrung in der Klingenspitze Gr.15
Produktbeschreibung	Torx® TH-Schraubendreher mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TH zum Verschrauben von Torx® und Torx®-TH Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Zulassungen

Zulassungen

