

Crimpwerkzeug HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9012020000
Typ	HTG 58/59
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4008190018207
VPE	1 Stück

**Crimpwerkzeug
HTG 58/59**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	200 mm	Gewicht	420 g
Nettogewicht	418,7 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Koaxial-Verbinder
------------	-------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)	Sechskant-Schlüsselweite (A)	5,4 mm
Sechskant-Schlüsselweite (A 2)	6,48 mm	Sechskant-Schlüsselweite (A 3)	1,72 mm
Crimpstation, Breite (B 1)	10 mm	Crimpstation, Breite (B 2)	10 mm
Crimpstation, Breite (B 3)	2,3 mm	Innenkontakt Durchmesser (D)	2 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000385	ETIM 3.0	EC000385
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Koaxial- Verbinder BNC, TNC / SW 5,4/6,48
Produktbeschreibung	Für Koaxial-Verbinder wie BNC- und TNC-Stecker • mit Kabel RG 58, RG 59, RG 62, RG 71,...

Zulassungen

Zulassungen



Crimpwerkzeug HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

