

Crimpwerkzeug CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9018480000
Typ	CTX CM 3.6
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 4 mm ² , 10 mm ² , W-Crimp
GTIN (EAN)	4008190884581
VPE	1 Stück

Datenblatt

**Crimpwerkzeug
CTX CM 3.6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	250 mm	Gewicht	730 g
Nettogewicht	706,78 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	gedrehte Kontakte	Crimpbereich, min.	4 mm ²
Crimpbereich, max.	10 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, min.	4 mm ²	Crimpart/-profil	W-Crimp
Crimpprofil 2, min.	6 mm ²	Crimpprofil 3, min.	10 mm ²

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000168	ETIM 3.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Ein breites Sortiment von Kontakten finden Sie in unserem aktuellen Schwere Steckverbinder Katalog
Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für HD- und ConCept M3 Kontakte und baugl. 4-10mm ²
Produktbeschreibung	<p>CTX CM 1.6/2.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • gedrehte HD-Kontakte • gedrehte HE-Kontakte • ConCept M 10- und M5-Kontakte • 0,14...4,0 mm² <p>CTX CM 3.6</p> <ul style="list-style-type: none"> • gedrehte HD-Kontakte • ConCept M 3-Kontakte • 4,0...10 mm²

Zulassungen

Zulassungen

