

Werkzeug Zubehör H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9025400000
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN
Ausführung	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596
VPE	1 Stück
Verpackung	Box

**Werkzeug Zubehör
H-BOX 4,0-16,0QMM DIN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	40 mm	Gewicht	93 g
Nettogewicht	79 g	Durchmesser	92 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000524	ETIM 3.0	EC000524
UNSPSC	56-11-15-08	eClass 4.1	27-06-07-06
eClass 5.1	27-40-02-18	eClass 6.0	27-40-02-18
eClass 7.0	27-40-02-18		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse
Produktbeschreibung	Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen <ul style="list-style-type: none">• im Weidmüller Farbcode• DIN-Farbcode

Zulassungen

Zulassungen

Werkzeug Zubehör H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0534200000	H10,0/22 EB	Aderendhülse, 10 mm ² , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, elfenbein	4008190033460	100 Stück
9019240000	H10,0/22D R	Aderendhülse, 10 mm ² , 12 mm, Farbcode: DIN, rot	4008190075385	100 Stück

Leiter-Nennquerschnitt 16,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9019260000	H16,0/22D BL	Aderendhülse, 16 mm ² , 12 mm, Farbcode: DIN, blau	4008190125806	100 Stück
0565900000	H16,0/22 GN	Aderendhülse, 16 mm ² , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, grün	4008190022181	100 Stück

Werkzeug Zubehör H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9019190000	H4,0/18D GR	Aderendhülse, 4 mm ² , 10 mm, Farbcode: DIN, grau	4008190141349	500 Stück

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0533500000	H6,0/20 SW	Aderendhülse, 6 mm ² , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, schwarz	4008190183905	100 Stück
9019220000	H6,0/20D GE	Aderendhülse, 6 mm ² , 12 mm, Farbcode: DIN, gelb	4008190151607	100 Stück