

## Werkzeug Zubehör H-BOX 4,0-16,0QMM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">9025920000</a>
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM
Ausführung	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442
VPE	1 Stück
Verpackung	Box

**Werkzeug Zubehör  
H-BOX 4,0-16,0QMM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	40 mm	Gewicht	93 g
Nettogewicht	79 g	Durchmesser	92 mm

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000524	ETIM 3.0	EC000524
UNSPSC	56-11-15-08	eClass 4.1	27-06-07-06
eClass 5.1	27-40-02-18	eClass 6.0	27-40-02-18
eClass 7.0	27-40-02-18		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse
Produktbeschreibung	Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen <ul style="list-style-type: none"><li>• im Weidmüller Farbcode</li><li>• DIN-Farbcode</li></ul>

**Zulassungen**

Zulassungen

## Werkzeug Zubehör H-BOX 4,0-16,0QMM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm<sup>2</sup>



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">0534200000</a>	H10,0/22 EB	Aderendhülse, 10 mm <sup>2</sup> , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, elfenbein	4008190033460	100 Stück
<a href="#">9019240000</a>	H10,0/22D R	Aderendhülse, 10 mm <sup>2</sup> , 12 mm, Farbcode: DIN, rot	4008190075385	100 Stück

### Leiter-Nennquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup>



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9019260000</a>	H16,0/22D BL	Aderendhülse, 16 mm <sup>2</sup> , 12 mm, Farbcode: DIN, blau	4008190125806	100 Stück
<a href="#">0565900000</a>	H16,0/22 GN	Aderendhülse, 16 mm <sup>2</sup> , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, grün	4008190022181	100 Stück

**Werkzeug Zubehör  
H-BOX 4,0-16,0QMM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**lose verpackt im Polybeutel**



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9019190000</a>	H4,0/18D GR	Aderendhülse, 4 mm <sup>2</sup> , 10 mm, Farbcode: DIN, grau	4008190141349	500 Stück

**Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>**



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">0533500000</a>	H6,0/20 SW	Aderendhülse, 6 mm <sup>2</sup> , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, schwarz	4008190183905	100 Stück
<a href="#">9019220000</a>	H6,0/20D GE	Aderendhülse, 6 mm <sup>2</sup> , 12 mm, Farbcode: DIN, gelb	4008190151607	100 Stück