

CRIMPFIX LZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen sowie losen, gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9027310000
Typ	CRIMPFIX LZ
Ausführung	Abisolier- und Schneidwerkzeug, 2 x 0,5 - 2 x 1,5 mm ² , 8 mm
GTIN (EAN)	4032248285440
VPE	1 Stück

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	330 mm	Breite	390 mm
Höhe	460 mm	Gewicht	31 kg
Nettogewicht	36.000 g		

Anschlußdaten

Elektroanschluss	220 V / 50 Hz	Druckluftanschluß	5 bar
------------------	---------------	-------------------	-------

Produktdaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	2 x 0,5 - 2 x 1,5 mm ²	Aderendhülsen Typ	Zwillings-Aderendhülsen
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, max.	1,5 mm ²
Taktzeit	ca. 1 s	Crimplänge	8 mm
Aderendhülsenlänge	14 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000163	UNSPSC	27-11-15-10
eClass 5.1	17-13-01-01	eClass 6.0	17-13-01-03
eClass 7.0	17-13-01-03		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Aderendhülsen siehe Kapitel J
Hinweistext Zubehoer	Wire-end ferrules, see chapter J
Artikelbeschreibung	Abisolier- und Crimpautomat für lose Zwillings-Aderendhülsen im Leiterquerschnittbereich von 0,5 - 1,5 mm ²
Produktbeschreibung	<p>Für Zwillingsaderendhülsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektro/pneumatischer Antrieb • Vollelektronische Steuerung • Für mittlere Serien

Zulassungen

Zulassungen