

CRIMPFIX UNIVERSAL BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen sowie losen, gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	902850000
Typ	CRIMPFIX UNIVERSAL BD
Ausführung	Abisolier- und Crimpautomat, 0,5 - 2,5 mm ² , 8 mm
GTIN (EAN)	4008190860073
VPE	1 Stück

CRIMPFIX UNIVERSAL BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	330 mm	Breite	390 mm
Höhe	430 mm	Gewicht	23 kg
Nettogewicht	25.000 g		

Anschlußdaten

Elektroanschluss	220 V / 50 Hz	Druckluftanschluß	5 bar
------------------	---------------	-------------------	-------

Produktdaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,5 - 2,5 mm ²	Aderendhülsen Typ	verkettete Aderendhülsen
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm ²
Taktzeit	ca. 1 s	Crimplänge	8 mm
Aderendhülsenlänge	12/14 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000163	UNSPSC	27-11-15-10
eClass 5.1	17-13-01-01	eClass 6.0	17-13-01-01
eClass 7.0	17-13-01-01		

Produkthinweise

Hinweistext Zubehoer	Aderendhülsen siehe Kapitel J
Artikelbeschreibung	Abisolier- und Crimpautomat für verkettete Aderendhülsen auf Rolle im Leiterquerschnittbereich von 0,5 - 2,5 mm ²
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Elektropneumatischer Antrieb • Für kleinere und mittlere Serien <p>Crimpfix universal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,5...2,5 mm² <p>Crimpfix universal K</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,34...1,0 mm² • Verarbeitungsquerschnitt 0,34 mm² mit einfachem Werkzeugwechsel möglich

Zulassungen

Zulassungen