

**SE HD 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046320000</a>             |
| Typ        | SE HD 160                              |
| Ausführung | Seitenschneider, 1.60 mm, harter Draht |
| GTIN (EAN) | 4032248357628                          |
| VPE        | 1 Stück                                |

## SE HD 160

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Länge        | 160 mm | Gewicht | 253 g |
| Nettogewicht | 222 g  |         |       |

### Technische Daten

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ausführung | mechanisch Einhand |
|------------|--------------------|

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000142    | ETIM 3.0   | EC000142    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 4.1 | 21-04-20-02 |
| eClass 5.1 | 21-04-03-02 | eClass 6.0 | 21-04-90-90 |
| eClass 7.0 | 21-04-90-90 |            |             |

### Produkthinweise

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Hinweistext Technische Daten | <b>(MH)</b> mittelharter Draht; <b>(H)</b> harter Draht; <b>(P)</b> Pianodraht   |
| Artikelbeschreibung          | VDE-isolierter Seitenschneider 160 mm lang   |
| Produktbeschreibung          | <b>Seitenschneider nach DIN ISO 5749</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit eingelegtem Gelenk</li> <li>• mit Präzisionsschneide</li> <li>• Schneiden zusätzlich auf ca. 62 HRC induktiv gehärtet</li> <li>• spezieller Werkzeugstahl</li> </ul> |

### Zulassungen

|             |   |
|-------------|---|
| Zulassungen |  |
|-------------|---|

**SE HD 160**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

