

SE HD 180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9046330000
Typ	SE HD 180
Ausführung	Seitenschneider, 1.80 mm, harter Draht
GTIN (EAN)	4032248357635
VPE	1 Stück

SE HD 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	180 mm	Gewicht	291 g
Nettogewicht	258,5 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch Einhand
------------	--------------------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000142	ETIM 3.0	EC000142
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-20-02
eClass 5.1	21-04-03-02	eClass 6.0	21-04-90-90
eClass 7.0	21-04-90-90		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	(MH) mittelharter Draht; (H) harter Draht; (P) Pianodraht
Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Seitenschneider 180 mm lang
Produktbeschreibung	Seitenschneider nach DIN ISO 5749 <ul style="list-style-type: none"> • mit eingelegtem Gelenk • mit Präzisionsschneide • Schneiden zusätzlich auf ca. 62 HRC induktiv gehärtet • spezieller Werkzeugstahl

Zulassungen

Zulassungen



SE HD 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

