

SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

BestNr.	<u>9046340000</u>	
Тур	SE TOP	
Ausführung	Seitenschneider, 2.00 mm, Pianodraht	
GTIN (EAN)	4032248357642	
VPE	1 Stück	



SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	160 mm	Gewicht	251 g
Nettogewicht	238 g		

Technische Daten

Ausführuna	mechanisch Einhand

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000142	ETIM 3.0	EC000142
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-20-02
eClass 5.1	21-04-03-02	eClass 6.0	21-04-90-90
eClass 7.0	21-04-90-90		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	(MH) mittelharter Draht; (H) harter Draht; (P) Pianodraht	
Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Seitenschneider 145 mm lang	
Produktbeschreibung	Seitenschneider nach DIN ISO 5749	
	 Schneiden zusätzlich auf ca. 64 HRC induktiv gehärtet 	
	 zum Schneiden weicher Drähte und Pianodraht 	
	• KSE 160 - KSE 200	
	optimierte Kraftübertragung	
	schnittkraftoptimierte Präzisionsschneide	
	• SE TOP	
	mit eingelegtem Gelenk	
	besonders feine Präzisionsschneide	

Zulassungen

Zulassungen





SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Zeichnungen

