

RZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Bis 1000 V (AC) und 1500 V (DC)****Schutzisolation nach IEC 900, DIN EN 60900**

- Gesenkgeschmiedet aus hochwertigen Spezial-Werkzeugstählen
- Sicherheitsgriffe mit ergonomischer und abgleitsicherer TPE-VDE-Hülle
- Aus schlagfestem, kälte- und wärmebeständigen, schwer entflammbarem, cadmiumfreien TPE (Thermoplastisches Elastomer)
- Elastische Greifzone und harter Kern
- Hochglanzpolierte Oberfläche
- Korrosionsschutz durch galvanische Beschichtung (Nickel-Chrom)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9046360000
Typ	RZ 160
Ausführung	Zange
GTIN (EAN)	4032248357666
VPE	1 Stück

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	160 mm	Gewicht	153 g
Nettogewicht	132,2 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch Einhand
------------	--------------------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000834	ETIM 3.0	EC000834
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Rundzange mit langem Maul
Produktbeschreibung	Rundzange nach DIN ISO 5745 <ul style="list-style-type: none"> • geriffelte Greiffläche • mit langem Maul

Zulassungen

Zulassungen



RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

