

FRZ S 200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9046380000
Typ	FRZ S 200
Ausführung	Zange
GTIN (EAN)	4032248357697
VPE	1 Stück

FRZ S 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	200 mm	Gewicht	224 g
Nettogewicht	212 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch Einhand
------------	--------------------


Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000835	ETIM 3.0	EC000835
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	(MH) mittelharter Draht; (H) harter Draht; (P) Pianodraht
Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Spitzzange mit Schneide 200 mm lang
Produktbeschreibung	Telefonzange mit Schneide nach DIN ISO 5745 <ul style="list-style-type: none"> • flachrunde Backen • Greifflächen geriffelt • Schneiden zusätzlich auf ca. 60 HRC induktiv gehärtet • Spezial-Werkzeugstahl

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	---

FRZ S 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

