

**Schneidwerkzeuge
KT 45 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exenterantrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9202040000
Typ	KT 45 R
Ausführung	Schneidwerkzeuge, Ringschneider
GTIN (EAN)	4032248482160
VPE	1 Stück

**Schneidwerkzeuge
KT 45 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	290 mm	Breite	85 mm
Höhe	40 mm	Gewicht	740 g
Nettogewicht	985,1 g		

Technische Daten

Ausführung mechanisch Einhand

Daten-, Telefon- und Steuerkabel

Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø 45 mm

max. Schneidleistung - Aluminiumkabel

Aluminium Sektorleitung	4 x 70 SE	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (kcmil)	800 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm ²)	400 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø	45 mm

max. Schneidleistung - Kupferkabel

Kupfer Sektorleitung	3 x 70 SM	Kupferkabel - feindrähtig, max.	400 mm ²
Kupferkabel - feindrähtig, max. (kcmil)	800 kcmil	Kupferkabel - mehrdrähtig, max.	300 mm ²
Kupferkabel - mehrdrähtig, max. (kcmil)	600 kcmil	Kupferkabel, max. Ø	45 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000142	ETIM 3.0	EC000142
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-20-02
eClass 5.1	21-04-03-02	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Die Maße der Kabelschneider beziehen sich auf den Anlieferzustand, d. h. Spitze des Schwenkmessers parallel zum Festmesser.
Artikelbeschreibung	Kabelschneider bis 45 mm Außendurchmesser

Zulassungen




Zulassungen



Schneidwerkzeuge
KT 45 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Anwendungsbeispiel**

-  Cu + Al: max. 45 mm
-  Cu: max. 300 mm²
Al: max. 400 mm²
-  Cu: max. 400 mm²

