

**Schneidwerkzeuge
KT 55**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exenterantrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9202060000
Typ	KT 55
Ausführung	Schneidwerkzeuge, Ringschneider
GTIN (EAN)	4032248482191
VPE	1 Stück

**Schneidwerkzeuge
KT 55**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	365 mm	Breite	115 mm
Höhe	45 mm	Gewicht	1.450 g
Nettogewicht	1.486,7 g		

Technische Daten

Ausführung mechanisch Einhand

Daten-, Telefon- und Steuerkabel

Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø 55 mm

max. Schneidleistung - Aluminiumkabel

Aluminium Sektorleitung	4 x 150 SE	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (kcmil)	1.000 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm ²)	500 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø	55 mm

max. Schneidleistung - Kupferkabel

Kupfer Sektorleitung	3 x 150 SM	Kupferkabel - feindrähtig, max.	500 mm ²
Kupferkabel - feindrähtig, max. (kcmil)	1.000 kcmil	Kupferkabel - mehrdrähtig, max.	500 mm ²
Kupferkabel - mehrdrähtig, max. (kcmil)	1.000 kcmil	Kupferkabel, max. Ø	55 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000142	ETIM 3.0	EC000142
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-20-02
eClass 5.1	21-04-03-02	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Die Maße der Kabelschneider beziehen sich auf den Anlieferzustand, d. h. Spitze des Schwenkmessers parallel zum Festmesser.
Artikelbeschreibung	Kabelschneider bis 55 mm Außendurchmesser

Zulassungen




Zulassungen



**Schneidwerkzeuge
KT 55**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Anwendungsbeispiel**

-  Cu + Al: max. 55 mm
-  Cu: max. 500 mm²
Al: max. 500 mm²
-  Cu: max. 500 mm²

