

multi-stripax AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Für feindrätige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9202230000
Typ	multi-stripax AWG
Ausführung	Abisolier- und Schneidwerkzeug, AWG Leiter mit PTFE und PVC Isolation
GTIN (EAN)	4032248486168
VPE	1 Stück

multi-stripax AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	250 mm	Breite	85 mm
Gewicht	250 g	Nettogewicht	520,28 g

maximale Abisolierleistung

Kabeltyp	AWG Leiter mit PTFE und PVC Isolation	Abisolierlänge, min.	2 mm
----------	---------------------------------------	----------------------	------

maximale Schneidleistung

Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm ²	Kupferkabel - feindrätig, max.	6 mm ²
-------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000163	ETIM 3.0	EC000163
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Schneidmesser für Stahl ungeeignet
Hinweistext Zubehoer	Abisoliereinheit Kennung A
Artikelbeschreibung	Abisolier- und Schneidwerkzeug für AWG Leiter mit PVC und PTFE etc. Isolationen
Produktbeschreibung	Abisolierwerkzeug für AWG Leiter mit PVC, PTFE etc. Isolationen <ul style="list-style-type: none"> • Sechs Abisolierstationen für AWG 26 - 16 • Abzugslänge 7-20 mm (abhängig vom Leiteraufbau) • Längenanschlag für Abisolierlängen von 2,3 bis 30 mm einstellbar • integrierte Schneidfunktion bis 2,5 mm² e bzw. 6 mm² f

Zulassungen

Zulassungen



multi-stripax AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Abisolierwerkzeuge für spezifische Isolationswerkstoffe



- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9203100000	ERAN MULTI-STRIPAX	Ersatz-Anschlagset	4032248538102	1 Stück
9202280000	AIE multi-stripax AWG	Einsatz	4032248486236	1 Stück
9203070000	ERME MULTI-STRIPAX	Ersatzmesser	4032248538096	1 Stück