

**multi-stripax ASI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9202250000</a>
Typ	multi-stripax ASI
Ausführung	Abisolier- und Schneidwerkzeug, ASI-EPDM, 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248486199
VPE	1 Stück

## multi-stripax ASI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	250 mm	Breite	85 mm
Gewicht	250 g	Nettogewicht	549 g

### maximale Abisolierleistung

Kabeltyp	ASI-EPDM	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge, min.	2 mm		

### maximale Schneidleistung

Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm <sup>2</sup>	Kupferkabel - feindrätig, max.	6 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000163	ETIM 3.0	EC000163
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

### Produktinweise

Hinweistext Bestelldaten	Weidmüller ASI- Kabel Best.Nr.: 9455110000 (gelb); 9455120000 (schwarz)
Hinweistext Technische Daten	Schneidmesser für Stahl ungeeignet
Hinweistext Zubehör	Abisoliereinheit Kennung <b>B</b>
Artikelbeschreibung	Abisolier- und Schneidwerkzeug für ASI-Kabel
Produktbeschreibung	Abisolierwerkzeug für ASI Leiter mit PTE, PUR und EPDM (Gummi) Isolationen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abzugslänge 7-20 mm (abhängig vom Leiteraufbau)</li> <li>• innere Station zum Entmanteln der Außenisolation</li> <li>• äußere Station zum Abisolieren der Innenleiter</li> <li>• Längenanschlag für Abisolierlängen von 2,3 bis 30 mm einstellbar</li> <li>• integrierte Schneidfunktion bis 2,5 mm<sup>2</sup> e bzw. 6 mm<sup>2</sup> f</li> </ul>

### Zulassungen

Zulassungen



**multi-stripax ASI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****Abisolierwerkzeuge für spezifische Isolationswerkstoffe**

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9203100000</a>	ERAN MULTI-STRIPAX	Ersatz-Anschlagset	4032248538102	1 Stück
<a href="#">9203070000</a>	ERME MULTI-STRIPAX	Ersatzmesser	4032248538096	1 Stück
<a href="#">9202300000</a>	AIE multi-stripax ASI	Einsatz	4032248486250	1 Stück