

Crimp-Set PZ / CTI



Bestückung

Artikelbeschreibung	Typ	VPE
Abisolierwerkzeug bis 10mm ²	STRIPAX	1
Crimpwerkzeug für isolierte Verb. 0,5-6 mm ²	CTI 6 S	1
Crimpwerkzeug	PZ 6 Roto	1
Aderendhülse	H0,5/14D W	500
Aderendhülse	H1,0/14D R	500
Aderendhülse	H2,5/15D BL	500
Aderendhülse	H4,0/18D GR	500
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	H6,0/20D GE	100
isolierter Ringkabelverbinder 6,0 mm ² / M6	LIR 6M6 V	100
isolierter Stiftkabelverbinder 6,0 mm ² L=14 mm	LIP 6R14 V	100
isolierter Ringkabelverbinder 2,5 mm ² / M5	LIR 2,5M5 V	100
isolierte Flachsteckhülse 2,5 mm ² / 6,3x0,8	LIF 2,5F638 R	100
isolierter Stiftkabelverbinder 1,5 mm ² L=12 mm	LIP 1,5R12 V	100
isolierter Stiftkabelverbinder 2,5 mm ² L=12 mm	LIP 2,5R12 V	100
isolierter Stoßverbinder 6,0 mm ² L=26,0 mm	LIB 6B26 VF	100
isolierter Ringkabelverbinder 1,5 mm ² / M4	LIR 1,5M4 V	100
isolierte Flachsteckhülse 1,5 mm ² / 6,3x0,8	LIF 1,5F638 R	100
isolierter Stoßverbinder 2,5 mm ² L=24,5 mm	LIB 2,5B25 VF	100
isolierter Ringkabelverbinder 1,5 mm ² / M5	LIR 1,5M5 V	100
isolierte Flachsteckhülse 1,5 mm ² / 2,8x0,8	LIF 1,5F288 R	100
isolierte Flachsteckhülse 6,0 mm ² / 6,3x0,8	LIF 6F638 R	100
isolierter Stoßverbinder 1,5 mm ² L=24,5 mm	LIB 1,5B25 VF	100
Sortimentskoffer leer	KOF CARRY LITE 80 PC RT	1

Technische Daten

Länge / Breite / Höhe	413 / 330 / 79 mm
Gewicht	5 kg

Bestelldaten

Typ	VPE	Best.-Nr.
Crimpset PZ / CTI	1	9202610000

Crimpkontakte Set



Bestückung

Artikelbeschreibung	Typ	VPE
Aderendhülse	H0,5/14D W	500
Aderendhülse	H0,75/14D GR	500
Aderendhülse	H1,0/14D R	500
Aderendhülse	H1,5/14D SW	500
Aderendhülse	H2,5/15D BL	500
Aderendhülse	H4,0/18D GR	500
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	H6,0/20D GE	100
isolierter Ringkabelverbinder 6,0 mm ² / M6	LIR 6M6 V	100
isolierter Stiftkabelverbinder 6,0 mm ² L=14 mm	LIP 6R14 V	100
isolierter Ringkabelverbinder 2,5 mm ² / M5	LIR 2,5M5 V	100
isolierte Flachsteckhülse 2,5 mm ² / 6,3x0,8	LIF 2,5F638 R	100
isolierter Stiftkabelverbinder 1,5 mm ² L=12 mm	LIP 1,5R12 V	100
isolierter Stiftkabelverbinder 2,5 mm ² L=12 mm	LIP 2,5R12 V	100
isolierter Stoßverbinder 6,0 mm ² L=26,0 mm	LIB 6B26 VF	100
isolierter Ringkabelverbinder 1,5 mm ² / M4	LIR 1,5M4 V	100
isolierte Flachsteckhülse 1,5 mm ² / 6,3x0,8	LIF 1,5F638 R	100
isolierter Stoßverbinder 2,5 mm ² L=24,5 mm	LIB 2,5B25 VF	100
isolierter Ringkabelverbinder 1,5 mm ² / M5	LIR 1,5M5 V	100
isolierte Flachsteckhülse 1,5 mm ² / 2,8x0,8	LIF 1,5F288 R	100
isolierte Flachsteckhülse 6,0 mm ² / 6,3x0,8	LIF 6F638 R	100
isolierter Stoßverbinder 1,5 mm ² L=24,5 mm	LIB 1,5B25 VF	100
Sortimentskoffer leer	KOF.CARRY LITE 55 PC RT	1

Technische Daten

Länge / Breite / Höhe	473 / 330 / 57 mm
Gewicht	3.635 g

Bestelldaten

Typ	VPE	Best.-Nr.
Crimp-Set Kontakte	1	9202640000