

ERAN MULTI-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9203100000
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX
Ausführung	Ersatz-Anschlagset
GTIN (EAN)	4032248538102
VPE	1 Stück

ERAN MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	250 mm	Breite	85 mm
Gewicht	250 g	Nettogewicht	11,88 g

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000163	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	21-05-92-90	eClass 7.0	21-05-92-90

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Ersatz-Anschlagset Multi-Stripax
---------------------	----------------------------------

Zulassungen

Zulassungen
