

multi-stripax 0.75-4²SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Für feindrätige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9203610000
Typ	multi-stripax 0.75-4 ² SL
Ausführung	Abisolier- und Schneidwerkzeug, feindrätige u. massive Leiter mit PVC-Isolation
GTIN (EAN)	4032248563968
VPE	1 Stück

multi-stripax 0.75-4²SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	250 mm	Breite	85 mm
Gewicht	250 g	Nettogewicht	519,28 g

maximale Abisolierleistung

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Abisolierlänge, min.	2 mm
----------	--	----------------------	------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000163	ETIM 3.0	EC000163
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Schneidmesser für Stahl ungeeignet
Hinweistext Zubehoer	Abisoliereinheit Kennung H
Artikelbeschreibung	Abisolier-und Schneidwerkzeug für halogenfreie isolierte Leitungen 0,75 - 4,0 mm ²

Zulassungen

Zulassungen

