

KOHS 9.5+19**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für das Einbringen von Aussparungen in Ihren Schaltschrank sind die Lochstanzwerkzeuge von Weidmüller Ihre erste Wahl.

- PG-Kabelverschraubungen
- M-Kabelverschraubungen
- Sonderkabelverschraubungen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9205000000
Typ	KOHS 9.5+19
Ausführung	Blechlocher, Klingebreite (B): Klingenstärke (A):
GTIN (EAN)	4032248694235
VPE	1 Stück

KOHS 9.5+19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Gewicht	94 g	Nettogewicht	117 g
---------	------	--------------	-------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000149	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	21-04-91-14	eClass 7.0	21-04-91-14

Produkthinweise

Hinweistext Zubehoer	Hydraulikschraube
Artikelbeschreibung	Hydraulikschraube Ø 9,5 + 19,0 mm

Zulassungen

Zulassungen