

Test Werkzeuge
TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Multimeter sind in der Lage, eine Vielzahl an Messgrößen zu messen. Die Messmöglichkeit für Spannung und Widerstand, sowie die Durchgangsprüfung und der Diodentest sind bei jedem Instrument als Standard vorhanden.

Darüber hinaus beinhalten die einzelnen Multimeter noch zusätzliche Messmöglichkeiten wie z. B. für Strom, Frequenz, Kapazität und Temperatur. Digitale Multimeter haben den Vorteil einer eindeutigen Anzeige, welche einfach und direkt ablesbar ist. Fehler durch falsches Umrechnen der Messbereiche oder Ablesefehler gehören mit diesen Geräten der Vergangenheit an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	TEMPHASER
Best.-Nr.	9427300000
Ausführung	Multimeter
GTIN (EAN)	4032248407057
VPE	1 Stück

**Test Werkzeuge
TEMPHASER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Gewicht	340 g	Nettogewicht	512,1 g
---------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Spannungsmessbereich/AC	0#2 - 600 V	Widerstandsmessbereich, min.	0,2 Ω
Widerstandsmessbereich, max.	2.000 MΩ	Kapazitätsmesswert min.	20 µF
Kapazitätsmesswert max.	20 mF	Frequenzbereich, min.	10 Hz
Frequenzbereich, max.	40 kHz	Temperaturmesswert, min.	-20 °C
Temperaturmesswert, max.	750 °C	Batterietyp	Blockbatterie 9 V
geprüft und approbiert nach	EN/IEC 61010-1	Anzeige	digital
Spannungsmessbereich/DC	0.2 - 600 V		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000069	UNSPSC	41-11-36-37
eClass 5.1	27-20-03-01	eClass 6.2	27-20-03-01
eClass 7.1	27-20-03-01		

Produkthinweise

Hinweistext Zubehoer	Lieferumfang ohne Temperaturfühler
----------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

**Test Werkzeuge
TEMPHASER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

