

SAI-4-F 4P PUR 20M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9456230000
Typ	SAI-4-F 4P PUR 20M
Ausführung	Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 20 m, Ja
GTIN (EAN)	4008190304225
VPE	1 Stück

SAI-4-F 4P PUR 20M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	102 mm	Höhe	25 mm
Nettogewicht	1.749 g		

Allgemeine Daten

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	Pocan
Isolationswiderstand	$10^9 \Omega$	Kabellänge	20 m
Kontaktbuchsendurchmesser	M12	Kontaktmaterial	CuZn, unternickelt, vergoldet
Kontaktoberfläche	verzinkt	Leiteraußendurchmesser	-
Polzahl	4	Schleppkettentauglichkeit	Ja
Schutzart	IP 68	Steckzyklen	≤ 50
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-27-92-19	eClass 7.0	27-06-91-90

Zulassungen

Zulassungen

