

**SAIL-VSCD-1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein Anzeigeelement (LED) signalisiert. Die Ventilstecker besitzen alle eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im gesteckten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend. Bei Weidmüller sind 0 Grad Versionen lieferbar, das heißt, die Kabelabgangsrichtung befindet sich beim PE-Kontakt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9456240150</a>
Typ	SAIL-VSCD-1.5U
Ausführung	Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, CD
GTIN (EAN)	4032248404063
VPE	1 Stück

## SAIL-VSCD-1.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 94 g

### Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>	Anschlussart	Buchse
Bauform	CD	Kabellänge	1,5 m
Kontaktabstand Ventilstecker	8 mm	Kontaktbuchsendurchmesser	sonstige
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktoberfläche	verzinkt
Leiteraußendurchmesser	-	Mantelfarbe	grau
Nennspannung	24 V	Nennstrom	4 A
Schutzart	IP 67	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C
Werkstoff	PUR/ PVC		

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000304	ETIM 3.0	EC001855
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 4.1	27-26-07-01
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.0	27-27-92-18
eClass 7.0	27-06-91-90		

### Zulassungen

Zulassungen

