

SAIS-ZW-5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an. Im Sondermaschinenbau werden zum Teil zwei verschiedene Längen von Leitungen benötigt, die auf einen Steckplatz geführt werden. Um die Schwierigkeit zu lösen, bieten wir freikonfektionierbare Stecker und Buchsen mit zwei Kabelabgängen an. Die Miniatur-Zwillingstecker gibt es mit einem 90°-Abgang und einer geraden Abgangsrichtung. Die gewinkelte Variante lässt sich beliebig in 90°-Schritten schwenken.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9457540000
Typ	SAIS-ZW-5
Ausführung	Geschützte Baugruppen, Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker
GTIN (EAN)	4032248143290
VPE	1 Stück

SAIS-ZW-5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	32 g
--------------	------

Allgemeine Daten

Anschlussart	Schraubanschluss	Brandverhalten	HB
Gehäusebasismaterial	PA	Isolationswiderstand	10 ³ Ω
Kodierung	A	Kontaktfläche	CuSnZn
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,75 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,14 mm ²
Leiteraußendurchmesser	4 - 6mm	Leiteraußendurchmesser, max.	6 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	4 mm	Nennspannung	36 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	5
Schutzart	IP 67	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	PG 7

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000516	ETIM 3.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 4.1	27-26-07-01
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.0	27-26-07-02
eClass 7.0	27-44-01-02		

Zulassungen

Zulassungen
